



聞きにくい



感染防止に欠かせないマスク
やアクリル板・シート等聞き取
りにくい会話も

聞きやすい



TOUGH BEATを設置すれ
ば会話も聞きやすくなります。

飛沫ブロックスクリーンスピーカー

TOUGH BEAT

タフビート Version2

本年12月末販売開始予定



対面窓口専用

株式会社オーセンティックインターナショナル

<製品パッケージ>



組み合わせ表

	パターン	方式	本体	子機 (MIC)	コーンスピーカー	MIC 30cm	MIC 50cm	MIC 並列	スタンド
対面窓口用	01	無線	●	●	●	● 1本			●
	02	有線	●		●	● 2本			● 2台

<特徴>

- ①音声のこもりなく高齢者にも聴き易い。
- ②耐熱・耐寒・耐湿性に優れる。
- ③取付が簡単(工事なし)
- ④双方向に対応 (スピーカー2個)
- ⑤環境によりSOUNG MODEボタンで感度・音質設定可能
- ⑥お互いの会話音声を聞きやすく音声を補完するスピーカーシステムです

<デジタル無線機対応>

- ①環境で他の無線周波数に影響を与えない
- ②通信遅延がほとんどない(遅延を感じさせない)
- ③省エネ
- ④多数台設置可能

<仕様>

対面窓口専用

本機:

- ①電源ボタン ON/OFF SW
- ②SOUND MODEボタン:1 LED
- ③ボリュームSW: 4 LED
- ④ACアダプター用口:1 (5V1A)
- ⑤MIC用口:1 SUBMIC用口:1
- ⑥スピーカー用口:SP1/SP2

子機:無線用

- ①電池:内臓リチウムイオン電池1300mA
- ②電源ボタン ON/OFF SW
- ③ペアリング用口:1
- ④ピンMIC用口:1

付属品

- ①マイク: マイク(標準30cm) 有線*2 無線*1
- ②マイクスタンド: 1or2
- ③マイク: 無線のみ ピンマイク*1
- ④スピーカー: 5.0W *2
- ⑤充電USB: 無線のみ USBケーブル
- ⑥貼付方式:貼付けシート
- ⑦おきがた方式:滑り止め
- ⑧ACアダプター



本機のLED色は変わります。



本機/子機/コーンスピーカー


<SOUND MODEについて>

電源投入すると本体左下にあるSOUND MODEのランプが前回設定されている位置を表示する。
ボタンを長押しでモードを変更できる。

- ①左端ランプが消灯している場合、マイクの便感度でマイクと口元の距離で音声の聞きやすさを調整する。
ボタンを押すことで位置が変わる。



- ②左端ランプが点灯している場合、高中低音の音質の聞きやすさを調整する。
ボタンを押すことで位置が変わる。



<4パターンの運用>

①



無線方式/ピンマイク・本機マイク

O1

②



無線方式/ピンマイク・スタンドマイク

O1

③



有線方式/スタンドマイク

O2



O2